

3M Scotch-Brite™

**Pad abraziv de șlefuit, 158×224 mm, Structură material abraziv: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	556000 1000
GTIN	3134375235693
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

**Avantaj:**

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

**Aplicație:**

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru mături fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

**Descriere tehnică**

Comparație granulație	600 - 1000
Culoarea	gri
Structură material abraziv	1000
Grad de finețe	foarte fin
Denumire 3M	CF-HP
Execuție	S Ultra Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Lățime	158 mm
Lungime	224 mm
Caracteristici nume produs	158x224 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020

