

**Set de folii calibrate 5 buc. 100×500 mm, inoxidabil, Grosime: 1mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 478755 1 |
| GTIN | 2050001055170 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Bandă de oțel laminat la rece, ecruisat, cu cea mai mare acuratețe de planeitate. Grosimea foliei este marcată de neșters. Depozitată în cutii robuste.

Inoxidabil – oțel superior rezistent la rugină și acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,02 și 0,05mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

Aplicație:

Reglarea sculelor; **ajustarea** aparatelor; **compensarea** toleranțelor; **calarea** dispozitivelor; **poziționarea** mașinilor; **reglarea** formelor; **reglarea** jocului lagărului; **reglarea** agregatelor; **corectarea ulterioară** a cuștelor de forfecat; **aliniera / centrarea** pieselor etc.

Livrare:

1 pachet cu 5 foi.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|--|
| Grosime | 1 mm |
| Material | Oțel superior inoxidabil și rezistent la acizi |
| Eroare de toleranță | ±13 μm |
| Lățime folie | 100 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Lungime folie | 500 mm |
| Caracteristici nume produs | inoxidabil |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Număr de folii | 5 |
| Tip produs | Folie pentru bază |