



Dinamometru, Domeniu de măsurare maxim: 50N



Date comandă

Numărul de comandă	478900 50N
GTIN	4045197208187
Clasa articolului	42H

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă de metal în formă ergonomică; vopsită cu efect de lovitură de ciocan. Cadran împărțit sistematic cu gradații dublu sens, pentru măsurare în ambele direcții. Cu ac indicator și ac index mobil.

Aplicație:

Pentru electrotehnică și mecanică fină, de ex. pentru reglarea presiunii de contact a arcurilor de releu sau la controlul presiunii de apăsare a periei la motoare, respectiv pentru ajustarea arcurilor de tracțiune sau de comprimare.

Precizie:

$\pm 0,01 \times (\text{interval de măsurare} + \text{valoarea măsurată})$.

Descriere tehnică

Lungime palpator L	48 mm
Ø cadranului	72 mm
Domeniu de măsurare	5 - 50 N
Valoarea diviziunii scalei	1 N
Calibrarea	K1
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Dinamometru

Servicii

CalibrareDinamometru Tip F

027730 F