

3M Scotch-Brite™

Rolă din material abraziv de șlefuit, 100 mm × 10 m, Structură material abraziv: 1000**Date comandă**

Numărul de comandă	556090 1000
GTIN	3134375238823
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

- Se adaptează formei piesei.
- Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.
- Finisare uniformă.
- Utilizare uscată și umedă.
- Fără componente corozive.

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru măturii fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

Descriere tehnică

Structură material abraziv	1000
Comparație granulație	600 - 1000

Grad de finețe	foarte fin
Culoarea	gri
Execuție	S Ultra Fine
Denumire 3M	CF-RL
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățimea rolelor	100 mm
Lungimea rolei	10 m
Caracteristici nume produs	100 mm × 10 m
Tip produs	Rolă material abraziv de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020