



HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114030 în cutie, neacoperit, Tip: 1-6



Date comandă

Numărul de comandă	115050 1-6
GTIN	4045197871787
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 1 - 6 mm

Număr de burghie: 51

Increment: 0,1 mm

Descriere tehnică

Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	1 - 6 mm

Fișă de date

Număr de burghie	51
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,8	114030 3,8

Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,7	114030 1,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,9	114030 1,9
	114030 5

Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,3

114030 2,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,1

114030 1,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,3

114030 1,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,8

114030 2,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,6

114030 1,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,3

114030 4,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,1

114030 2,1