



## HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114030 în cutie, neacoperit, Tip: 6-10



### Date comandă

Numărul de comandă	115050 6-10
GTIN	4045197871794
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

#### Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte  $\varnothing$  12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 6 - 10 mm

Număr de burghie: 41

Increment: 0,1 mm

### Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Increment	0,1 mm

## Fișă de date

Domeniu de găurire	6 - 10 mm
Număr de burghie	41
Număr de dinți Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

**Accesorii**

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,8	114030 9,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5	114030 6,5

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,2	114030 6,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,2	114030 8,2
	114030 8,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8

114030 6,8