



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 2-10



### Date comandă

Numărul de comandă	115055 2-10
GTIN	4045197875471
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

#### Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 2 - 10 mm

Număr de burghie: 81

Increment: 0,1 mm

### Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	2 - 10 mm
Număr de burghie	81
Increment	0,1 mm
Număr de dinți Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS

## Fișă de date

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	18 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	30 m/min	K
CuZn	recomandat	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,9	114030 6,9

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,7	114030 8,7
	114030 8

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,2

114030 7,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4

114030 4

114030 9,4

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,3

114030 7,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,1

114030 2,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,6

114030 3,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,8

114030 7,8

114030 7

## Fișă de date

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,9

114030 3,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,3

114030 9,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,9

114030 4,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,1

114030 4,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,7

114030 9,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,7

114030 5,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,3

114030 8,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,6

114030 2,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,4

114030 7,4

114030 6,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,6

114030 5,6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,8

114030 9,8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,3

114030 6,3