

HOLEX
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10,5

Date comandă

Numărul de comandă	115055 1-10,5
GTIN	4045197875495
Clasa articolului	12B

Descriere
Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 1 - 10,5 mm

Număr de burghie: 24

Ø găurii de centrare: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	24
Domeniu de găurire	1 - 10,5 mm
Increment	0,5 mm
Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Număr de dinți Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill

Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Accesorii

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8 mm resp. inch	114030 6,8
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2 mm resp. inch	114030 10,2
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5 mm resp. inch	114030 7,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3 mm resp. inch	114030 3,3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7 mm resp. inch	114030 7
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5 mm resp. inch	114030 4,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3 mm resp. inch	114030 3
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5 mm resp. inch	114030 3,5
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2 mm resp. inch	114030 2
	114030 5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5 mm resp. inch

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9 mm resp. inch

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5 mm resp. inch

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5 mm resp. inch

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5 mm resp. inch

114030 2,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4 mm resp. inch

114030 4

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1 mm resp. inch

114030 1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,5 mm resp. inch

114030 10,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5 mm resp. inch

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8 mm resp. inch

114030 8

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5 mm resp. inch

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5 mm resp. inch

114030 8,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6 mm resp. inch

114030 6

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10 mm resp. inch

114030 10

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2 mm resp. inch

114030 4,2