



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-13KB



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 115055 1-13KB |
| GTIN | 4045197875518 |
| Clasa articolului | 12B |

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Ascuțire profil. Suprafață: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Notă:

Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte Ø 12,7 mm.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 1 - 13 mm

Număr de burghie: 29

Ø găurii de centrare: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|------------------------|
| Domeniu de găurire | 1 - 13 mm |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Număr de burghie | 29 |
| Increment | 0,5 mm |
| Ø găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Serie | HOLEX CleverDrill |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | DIN 338 |
| Tip | N |
| Toleranță Ø nominal | h8 |
| Unghiul la vârf | 130 grad |
| Răcire interioară | nu |
| cu cutie | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8 mm resp. inch | 114030 8 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2 mm resp. inch | 114030 10,2 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,5 mm resp. inch | 114030 3,5 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5 mm resp. inch | 114030 8,5 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 12,5 mm resp. inch | 114030 12,5 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4 mm resp. inch | 114030 4 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,8 mm resp. inch | 114030 4,8 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5 mm resp. inch | 114030 5 |
| HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5 mm resp. inch | 114030 2,5 |
| | 114030 7,5 |

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7,5 mm resp. inch

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9 mm resp. inch

114030 9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10,5 mm resp. inch

114030 10,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2 mm resp. inch

114030 4,2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 7 mm resp. inch

114030 7

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 2 mm resp. inch

114030 2

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 5,5 mm resp. inch

114030 5,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 10 mm resp. inch

114030 10

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1 mm resp. inch

114030 1

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 12 mm resp. inch

114030 12

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 13 mm resp. inch

114030 13

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 4,5 mm resp. inch

114030 4,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 9,5 mm resp. inch

114030 9,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3 mm resp. inch

114030 3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6,5 mm resp. inch

114030 6,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 1,5 mm resp. inch

114030 1,5

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 11,5 mm resp. inch

114030 11,5

114030 11

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 11 mm resp. inch

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3 mm resp. inch

114030 3,3

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N Ø DC h8 (mm sau inch) 6 mm resp. inch

114030 6