

Filet cu pas fin Calibru inel „NU TRECE” 6g, M × pasul filetului: 48X2**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486210 48X2 |
| GTIN | 2050001045898 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Prima spiră (pas) șlefuită (de la pas de 1 mm) îndepărtează impuritățile de pe piesă și împiedică ruperea prematură a primului pas.

Execuție conform **DIN 2279 – 2299**.

Aplicație:

Pentru fileturi cu pas fin ISO metrice, dreapta DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Notă:

Calibre pentru fileturi fine cu diferiți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF și NPT, fileturi pe stânga livrabile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|------|
| Filet | M48 |
| Pas filet | 2 mm |
| Clasa de toleranță | 6g |
| Calibrarea | L12 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Câmp de toleranță | g |
| Tip de filet | MF |
| Standard | DIN 13 |
| Calitate | 6 |
| Tip produs | Calibru inel filetat „NU TRECE” |

Servicii

| | |
|--|------------|
| Calibrare Calibru inel filetat Ø maxim 60 mm | 028600 60 |
| Calibrare DAkkSCalibru inel filetat Ø maxim 100 mm | 028640 100 |