

Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114580 în cutie, TiAlN, Tip: 1-6



Date comandă

Numărul de comandă	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Clasa articolului	11B

Descriere

Execuție:

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat și șlefuirii pe 4 părți. Cu ajutorul profilului special al canalelor de așchii, se obține o reducere considerabilă a forțelor de așchiere.

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Increment	0,1 mm
Număr de burghie	51
Domeniu de găurire	1 - 6 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338

Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	75 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	S
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,3 mm	114580 1,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,1 mm	114580 2,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,8 mm	114580 5,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,7 mm	114580 1,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,9 mm	114580 1,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,8 mm	114580 2,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,2 mm	114580 3,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,1 mm	114580 1,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,2 mm	114580 1,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,7 mm	114580 4,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,6 mm	114580 2,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,3 mm	114580 5,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,1 mm	114580 5,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,7 mm	114580 5,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,2 mm	114580 2,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,7 mm	114580 3,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,3 mm	114580 4,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,8 mm	114580 4,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,4 mm	114580 5,4

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,6 mm	114580 4,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,6 mm	114580 3,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,9 mm	114580 2,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,4 mm	114580 2,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,4 mm	114580 3,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,6 mm	114580 1,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,3 mm	114580 2,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,9 mm	114580 4,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,8 mm	114580 1,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,9 mm	114580 3,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,7 mm	114580 2,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,6 mm	114580 5,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,1 mm	114580 3,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,8 mm	114580 3,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,9 mm	114580 5,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,1 mm	114580 4,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,4 mm	114580 1,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,2 mm	114580 5,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,4 mm	114580 4,4
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-6	115470 1-6