

Garant**Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114580 în cutie, TiAlN, Tip: 6-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat și șlefuirii pe 4 părți. Cu ajutorul profilului special al canalelor de așchii, se obține o reducere considerabilă a forțelor de așchiere.

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	6 - 10 mm
Increment	0,1 mm
Număr de burghie	41
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da

Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	75 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	S
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 6-10	115470 6-10