

**Garant****Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114580 în cutie, TiAlN, Tip: 1-13****Date comandă**

Numărul de comandă	115450 1-13
GTIN	4045197875587
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.

Burghiu ultraperformant pentru rezultate deosebite. Găuri precise datorită vârfului în cruce optimizat și șlefuirii pe 4 părți. Cu ajutorul profilului special al canalelor de așchii, se obține o reducere considerabilă a forțelor de așchiere.

**Descriere tehnică**

Increment	0,5 mm
Număr de burghie	25
Coadă tip	Coadă cilindrică
Domeniu de găurire	1 - 13 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E

## Fișă de date

Standard	DIN 338
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	35 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	75 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	65 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	8 m/min	S
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
CuZn	recomandat	50 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

## Fișă de date

Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114580 12,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11 mm	114580 11
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4 mm	114580 4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114580 10,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114580 11,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3 mm	114580 3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2 mm	114580 2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 13 mm	114580 13
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6 mm	114580 6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 1 mm	114580 1
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 12 mm	114580 12
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-13	115470 1-13