

LOCTITE**Adeziv instant, 20 g, ID producător: 401_IG****Date comandă**

Numărul de comandă	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Clasa articolului	04L

Descriere**Execuție:**

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Rezistența la forfecare prin întindere	20 N/mm ²
Rezistența manuală după	3 - 10 s
Denumirea producătorului	401
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Vâscozitate dinamică	70 - 110 mPas
Temperatură de depozitare	2 - 8 °C
Forma	lichid

Fișă de date

Intervalul de temperatură	-40 - 120 °C
Culoarea	transparent
Valabilitate de la data producției	24 lună
Densitate	1,05 g/cm ³
recomandat pentru material	Țesătură
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Elastomer
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	Piele
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant