

**LOCTITE****Adeziv instant, 20 g, ID producător: 454\_IE**

## Date comandă

Numărul de comandă	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

### Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	454
Rezistența manuală după	5 - 10 s
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Rezistența la forfecare prin întindere	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Temperatură de depozitare	2 - 8 °C
Forma	Gel
Intervalul de temperatură	-40 °C

## Fișă de date

Caracteristici	fără picurare
Caracteristici	neretractil
recomandat pentru material	carton
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	Piele
recomandat pentru material	Elastomer
recomandat pentru material	materiale poroase
Densitate	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Valabilitate de la data producției	24 lună
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Culoarea	transparent
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant