

LOCTITE**Adeziv din 2 componente, ID producător: 3430_IG**

Date comandă

Numărul de comandă	083371 3430_IG
GTIN	2050001948861
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Adeziv elastic-vâscos din 2 componente pentru îmbinări solide de durată, asigură o prelucrare rapidă și ușoară. Se întărește la temperatura încăperii.

Pentru îmbinări solide de durată a unor materiale diferite, cum ar fi lemnul, metalele, masele plastice dure și sticla. Rezistență ridicată la forfecare și frecare.

Marcare substanțe periculoase: GHS05 Caustic

Marcare substanțe periculoase: GHS07 Atenție

Marcare substanțe periculoase: GHS09 Periculos pentru mediu

Conținut: 24 ml

Rezistența manuală după: 15 min

Durata de prelucrare: 7 min

Interval de temperatură: -55 °C

Rezistență la tragere / forfecare: 22 N/mm²

Rezistență la decojire: 3 N/mm²

Descriere tehnică

Conținut	24 ml
----------	-------

Interval de temperatură	-55 °C
Rezistență la decojire	3 N/mm ²
Rezistența manuală după	15 min
Rezistență la tragere / forfecare	22 N/mm ²
Marcare substanțe periculoase	GHS05 Caustic
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Marcare substanțe periculoase	GHS09 Periculos pentru mediu
Durata de prelucrare	7 min