



## Mașină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii, Înălțimea maximă a piesei: 35mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 823600 35     |
| GTIN               | 2050001932709 |
| Clasa articolului  | 86K           |

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de îndoit ușor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns și sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere și îndoire. **Opritoare unghiulare și longitudinale integrate în mașină care permit lucru rapid** și rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar și la profiluri masive, facilitat de **discul rotativ cu ace** (Ref. 60 și 100).

#### Aplicație:

Îndoire la rece sau la cald simplă și precisă (unghi de îndoire la 0 – 180°), obținându-se atât muchii ascuțite, cât și diferite raze de curbură.

#### Adaptat pentru:

Menghină

#### Livrare:

1 plăcuță de îndoit cu muchii ascuțite, 90° Cod 823601 Ref. 0, 1 plăcuță de îndoit (r = 6 mm), 180°, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control, 1 cheie SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

#### Notă:

Pentru mai multe plăcuțe de îndoit, consultați Cod 823601 – 823604.

### Descriere tehnică

|  |                 |
|--|-----------------|
| Greutate   | 9,3 kg          |
| Înălțime   | 92 mm           |
| Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald) | 36x6 / 11x11 mm |
| Înălțimea maximă a piesei                                  | 35 mm           |

|  |                  |
|--|------------------|
| Adâncime   | 150 mm           |
| Lățime   | 280 mm           |
| Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece)     | 35×4 / 9×9 mm    |
| Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) Ø | 10 mm            |
| Tip produs   | Aparat de îndoit |

## Accesorii

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Sculă de îndoit Rază 4   | 823601 4   |
| Sculă de îndoit Rază 10  | 823601 10  |
| Sculă de îndoit Rază 0   | 823601 0   |
| Sculă de îndoit Rază 2,5 | 823601 2,5 |