

**KARNASCH**

## Mașină completă de îndoit în unghi cu accesorii normale, Pentru înălțime de îndoire de până la: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	823650 100
GTIN	2050001931306
Clasa articolului	86K

### Descriere

#### Execuție:

Aparat din fontă cu grafit nodular rezistentă la rupere, cu prindere rapidă cu excentric pentru îndoirea la rece și la cald, cu mare precizie, a oțelurilor plate, rotunde și pătrate – pentru utilizarea profesională de durată. Recomandat pentru **îndoiri și scobituri deosebit de înguste**.

#### Aplicație:

Pentru îndoirea exactă la rece sau la cald (unghi de îndoire 0 – 120°) a materialului plat, rotund sau pătrat. Îndoiaie ascuțit, dar și rotund în raze diferite. Opritor longitudinal și unghiular pentru prelucrare în serie.

#### Capacități maxime de îndoire:

- **(redușă) cu plăcuțe de îndoit Cod 823652 / 823653 în partea superioară, decupată:**
  - oțel plat la cald până la 50×6 mm respectiv 20×15 mm;
  - oțel plat la rece până la 50×4 mm respectiv 20×10 mm;
  - oțel rotund și pătrat la rece până la 16 mm.
- **(normal) cu plăcuțe de îndoit Cod 823652 / 823653 în partea inferioară, nedecupată:**
  - oțel plat la cald până la 100×12 mm respectiv 60×20 mm;
  - oțel plat la rece până la 100×6 mm respectiv 50×12 mm;
  - oțel rotund și pătrat la cald până la 30 mm;
  - oțel rotund și pătrat la rece până la 18 mm.
- **(maxim) cu plăcuțe de îndoit Cod 823654 / 823655 (accesorii speciale):**
  - oțel profilat L (decupat) la cald până la 100×12 mm;
  - oțel profilat L (decupat) la rece până la 60×8 mm;
  - bandă de cupru până la 100×12 mm;
  - oțel superior până la 50×8 mm.

#### Livrare:

Mașină de îndoit în unghi, inclusiv:

1 bloc de prindere excentrică,

1 plăcuță de îndoit cu muchii ascuțite (pentru material de până la 2 mm) Cod 823652,

1 plăcuță de îndoit normală (r = 4 mm) Cod 823653,

1 placă de presiune,

1 opritor longitudinal 440 mm,

1 opritor unghiular.

**Notă:**

Pentru mai multe plăcuțe de îndoit, consultați Cod 823651 – 823657.

## Descriere tehnică

Înălțime	260 mm
Lățime	210 mm
Pentru înălțime de îndoire de până la	100 mm
Adâncime	175 mm
Greutate cu accesorii	24 kg
Tip produs	Aparat de îndoit

## Accesorii

Placă de presiune, lată	823655
Plăcuță de îndoit, lată	823654
Plăcuță de îndoit radială	823651
Șină cu muchii ascuțite	823657
Plăcuță de îndoit normală	823653
Plăcuță de îndoit, cu muchii ascuțite	823652
Plăcuță de îndoit pentru legături	823656