



Pânză abrazivă (A) maro, foarte flexibilă KK 114 F, 230×280 mm, Granulație: ROUGE



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 556900 ROUGE |
| GTIN | 4018875000526 |
| Clasa articolului | 56V |

Descriere

Execuție:

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.

Tip **VSM KK 114 F: Țesătură maro, pentru o solicitare extrem de mare**. Acest tip este deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol și poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma. Tip **VSM KK 114 F**, cu strat aplicat de granulație fără impurități, corespunde granulației 1000.

Aplicație:

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Granulație | 1000 |
| Grad de finețe | de polizare |
| Denumirea producătorului | KK 114 F |
| Serie | KK114F |
| Material abraziv | Corindon normal |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Lățimea foii abrazive | 280 mm |
| Lungimea foii abrazive | 230 mm |
| Caracteristici nume produs | 230×280 mm |
| Tip produs | Pânză abrazivă |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bloc de șlefuit din cauciuc | 557600 |
| Piatră de ascuțire din oțel | 556950 |