

Garant

**Portscule cu strângere rapidă – fretare, conice la 3°, extra subțiri, HSK-E 40
A = 60, Ø de strângere D1: 3 mm**



Date comandă

Numărul de comandă	308321 3
GTIN	4045197875396
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Formă extra subțire.

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min⁻¹.

Aplicație:

- Mai ales la execuția sculelor și matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare Cod 354210 – 354450. Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 180.

Strategie de așchiere: HSC

Ø de prindere D₁: 3 mm

Ø exterior D: 10 mm

Ø D₂: 6 mm

Descriere tehnică

Ø D ₂	6 mm
Ø exterior D	10 mm

Ø de prindere D ₁	3 mm
Suport	HSK-E 40 A = 60
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	E
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 40000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 3-5 mm	354240 3-5
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 3-5,9 mm	354236 3-5,9