

3M Scotch-Brite™

Rolă din material abraziv de șlefuit, 115 mm × 10 m, Structură material abraziv: 280**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 556100 280 |
| GTIN | 3134375201001 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă reproductibilă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații. **Mediu / semifin:**

Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdărilor ușoare, a decolorărilor; pentru reșlefuirea suprafețelor șlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea și curățarea înainte de lăcuire.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Grad de finețe | semifin |
| Comparație granulație | 280 - 360 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Structură material abraziv | 280 |
| Culoarea | roșu |
| Execuție | A Very Fine |
| Denumire 3M | CF-RL |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Lățimea rolelor | 115 mm |
| Lungimea rolei | 10 m |
| Caracteristici nume produs | 115 mm × 10 m |
| Tip produs | Rolă material abraziv de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

| | |
|-------------|--------|
| Bloc manual | 556020 |
| Mandrină | 556030 |