

STARCKE®**Disc abraziv cu scai din hârtie (A), Ø 150 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	567725 80
GTIN	4002748776557
Clasa articolului	56Z

Descriere**Execuție:**

Hârtie de șlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulație 240 – 400, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulației de corindon, tratată special **(A)**.

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) și are autoaderență pe **discuri de șlefuire cu scai** de ex. **Cod 567760**. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

Aplicație:

Pe **polizoare unghiulare** respectiv șlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru **40 m/s**.

Utilizare universală pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Notă:

Bloc de șlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultați Cod 567857 Ref. 125 și Ref. 150. Discuri cu scai din material neșesut, consultați Cod 566902 – 566950. Sistem de șlefuit de dimensiuni mici Ø 50 mm și Ø 75 mm, consultați Cod 554005 și următoarele.

Descriere tehnică

Granulație	80
Ø discurilor	150 mm
Denumirea producătorului	540 FK
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cu scai,M14 Ø exterior 150 mm	567760 150
Disc de lustruire cu scai,M14 Ø exterior 150 mm	567762 150
Suport pentru șlefuire manuală cu prindere cu scai Recomandat pentru Ø discuri 150 mm	567857 150