

Garant**Tarod scurt pentru găuri străpunse + burghiu cu coadă cilindrică + suport pentru tarozi, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146260 M3-12
GTIN	4045197876560
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, burghie elicoidale pentru găuri înainte de filetare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 și suporturi pentru tarozi Ref. 1.1/2.

Conținut:

Câte 1 tarod pentru găuri străpunse M3 – M12 Cod 131450, burghiu pentru găuri de centrare Cod 114150 și suport pentru tarod Cod 148410

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 352
Tip produs	Tarod

Accesorii

Tarod pentru găuri străpunsescurt M M8	131450 M8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M5	131450 M5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M10	131450 M10
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M3	131450 M3
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Suportți pentru tarozi, reglabili Tip 2	148410 2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M4	131450 M4
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M12	131450 M12
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Suportți pentru tarozi, reglabili Tip 1.1/2	148410 1.1/2
Tarod pentru găuri străpunsescurt M M6	131450 M6
Cutie goală Tip 3	146960 3