

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 132640 și carotă Cod 114580

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Inel colorat	verde

Tip produs

Tarod

Accesorii

HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M3	132680 M3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Tarod de mașinăHSS-E M M3	132640 M3
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M8	132680 M8
Tarod de mașinăHSS-E M M5	132640 M5
Tarod de mașinăHSS-E M M10	132640 M10
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M4	132680 M4
Tarod de mașinăHSS-E M M12	132640 M12
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M6	132680 M6
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M12	132680 M12
Tarod de mașinăHSS-E M M4	132640 M4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M10	132680 M10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Tarod de mașinăHSS-E M M8	132640 M8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
HOLEX Pro Tap Tarod de mașinăHSS-E M M5	132680 M5
Tarod de mașinăHSS-E M M6	132640 M6
Cutie goală Tip 4	146960 4