

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 135850 și carotă Cod 114580

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Inel colorat	verde

Tip produs

Tarod

Accesorii

Tarod de mașină HSS-E Forma C M M5	135850 M5
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M3	135850 M3
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M6	135850 M6
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M10	135850 M10
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M4	135850 M4
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Burghiu elicoidal HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M8	135850 M8
Tarod de mașină HSS-E Forma C M M12	135850 M12
Cutie goală Tip 4	146960 4