

Garant**Sculă acționată radial retras, VX3, Tip: Z30-VX3-R****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 319919 Z30-VX3-R |
| GTIN | 4045197876973 |
| Clasa articolului | 31W |

Descriere**Execuție:**

Model IKD – Cu set de etanșare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit și pentru folosire complet uscată.

Model IM – cu piuliță de strângere plasată la interior.

Execuție returnată pentru mai mult spațiu de lucru.

Utilizare pe cap revolver-disc. Execuție pe dreapta. Transmisie 1:1. Execuție cu răcire interioară max. 70 bar. **Bară standard pini.**

Pentru folosirea pe toate strungurile CNC **DMG Gildemeister CTX** cu **revolver Sauter**. Cuplaj **DIN 5480**. Prinderea sculelor în scula acționată prin bucușă elastică ER cu piuliță externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licență EWS. Răcire externă prin conductă de răcire, răcire internă prin intermediul sculei central prin ax. Viteza maximă de rotație 8000 min⁻¹.

Avantaj:

- **Optimizat constructiv din punct de vedere al greutatei și geometriei.**
- **Siguranța procesului este asigurată de componentele de calitate; durabilitate mare.**
- **Transmiterea unui moment mai mare.**
- **100% control – fiecare AGW este supus unui program de rodaj.**
- **Răcire internă: etanșare special proiectată și patentată.**

Aplicație:

Număr cât mai mare de etape de așchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spațiu (spații de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru :

DMG Gildemeister CTX. Parțial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

Livrare:

AGW pentru bucă elastică: piulițe de strângere și cheie cu gheară incluse. AGW VARIA VX: cheie de strângere inclusă.

Accesorii opționale:

Aplicații recomandate Varia VX Cod 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761 – 319781, bucă elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680 – 309745.

Notă:

- **Alte tipuri de sisteme de acționare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Scule RI (cu răcire interioară), fără funcționare uscată cu etanșare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 μm.**
- **Recomandare: Modelul VARIA VX se acționează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).**
- **Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenți cu role conice.**

Prinderea sculei: Varia VX3

l_1 : 106 mm

b_1 : 32 mm

b_2 : 83,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 55 mm

Răcire: extern

Descriere tehnică

| | |
|------------------|-----------------|
| Răcire | extern |
| x | 70 mm |
| l_1 | 104 mm |
| h_1 | 68 mm |
| b_2 | 85,5 mm |
| b_1 | 27 mm |
| Suport | VX3 |
| Ref. VDI | 30 |
| Prinderea sculei | Varia VX3 |
| Tip produs | Sculă acționată |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 10 mm | 319823 10 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 20 mm | 319823 20 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 6 mm | 319823 6 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 16 mm | 319823 16 |
| Bucșă de prindere VARIA VX3 pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 16 | 319802 16 |
| Bucșă de prindere VARIA VX3 pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 32 | 319802 32 |
| Bucșă de prindere VARIA VX3 pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 20 | 319802 20 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 25 mm | 319823 25 |
| Bucșă de prindere VARIA VX3 pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 25 | 319802 25 |
| Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX3 Ø dornului d1 16 mm | 319835 16 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 12 mm | 319823 12 |
| Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX3 Ø dornului d1 27 mm | 319835 27 |
| Suport pentru burghiu cu plăcuțe amovibile VARIA VX3 Ø de strângere D1 8 mm | 319823 8 |
| Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX3 Ø dornului d1 22 mm | 319835 22 |