

SWISS TOOLS

Portsculă axială, individuală, pe stânga, PSC 80, Pentru fixare pătrată: 32mm**Date comandă**

Numărul de comandă	318942 32
GTIN	2050001930040
Clasa articolului	36D

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Lungime de strângere L ₁	98 mm
Ø exterior D	110 mm
Pentru fixare pătrată	32 mm
Lungime activă dimensiune A	140 mm
B	55 mm
Suport	PSC 80
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

