

SWISS TOOLS

**Portsculă axială, individuală, pe dreapta, PSC 80, Pentru fixare pătrată: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318941 32
GTIN	2050001930033
Clasa articolului	36D

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

**Descriere tehnică**

B	55 mm
Ø exterior D	110 mm
Lungime de strângere L <sub>1</sub>	98 mm
Lungime activă dimensiune A	140 mm
Pentru fixare pătrată	32 mm
Suport	PSC 80
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă

