

SWISS TOOLS

## Suporturi pentru strunjit, PSC 80, Ø de strângere D1: 16 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	318889 16
GTIN	2050001921857
Clasa articolului	36D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

#### Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Răcire interioară: da

Lungime activă dimensiune A: 98 mm

Ø exterior D: 40 mm

L<sub>1</sub>: 68 mm

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	40 mm
Lungime activă dimensiune A	98 mm
L <sub>1</sub>	68 mm
Suport	PSC 80
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

