

Garant**Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318890 20
GTIN	4045197889416
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

GARANT - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere.

Descriere tehnică

Ø exterior D	55 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
L ₁	83 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

