

**Garant****Suporturi pentru strunjit cu caneluri, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318831 10
GTIN	4045197905161
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

**GARANT** - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

**Aplicație:**

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Ø exterior D	45 mm
L <sub>1</sub>	79,05 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

