

Garant**Suporturi pentru strunjit cu caneluri, HSK-T 63, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318831 25
GTIN	4045197905208
Clasa articolului	31G

Descriere**Execuție:**

GARANT - Stabilitate și efect de amortizare a vibrațiilor mai mari datorită înfășurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicație:

Pentru prinderea barelor de strunjit.

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descriere tehnică

L ₁	79,05 mm
Ø exterior D	55 mm
Ø de prindere D ₁	25 mm
Lungime activă dimensiune A	105 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

