

**Garant****eco portsculă axială, individuală, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318620 25
GTIN	4045197889379
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

**Descriere tehnică**

Lungime de strângere L <sub>1</sub>	88 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Ø exterior D	102 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
B	40 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară

da

Tip produs

Portsculă