

Garant
eco portsculă axială, dublă, pe dreapta, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Date comandă

Numărul de comandă	318623 25
GTIN	4045197893253
Clasa articolului	31G

Descriere
Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

Pentru fixare pătrată	25 mm
Lungime de strângere L ₁	88 mm
B	40 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	HSK-T 63
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Răcire interioară

da

Tip produs

Portsculă