

Garant**eco portsculă radial, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 318625 25 |
| GTIN | 4045197893260 |
| Clasa articolului | 31G |

Descriere**Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 90 mm |
| Lungime de strângere L ₁ | 88 mm |
| B | 40 mm |
| Pentru fixare pătrată | 25 mm |
| Ø exterior D | 102 mm |
| Suport | HSK-T 63 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-3 |

Răcire interioară

da

Tip produs

Portsculă