

**Garant****eco portsculă diagonală 45°, pe stânga, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	318628 25
GTIN	4045197893284
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

**Aplicație:**

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

**Notă:**

Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	112,7 mm
Lungime de strângere L <sub>1</sub>	80 mm
B	40 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
Ø exterior D	94 mm
Deplasare a axei vârfului f	12,7 mm
Suport	HSK-T 63

Normă pentru suport	ISO 12164-3
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă