

Garant

eco portsculă axială, individuală, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	318851 25
GTIN	4045197893291
Clasa articolului	31G

Descriere

Execuție:

GARANT - Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare la utilizare și creșterea productivității prin GARANT eco.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare la utilizare și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere. Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

Pentru fixare pătrată	25 mm
B	40 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Lungime de strângere L ₁	102 mm
Ø exterior D	102 mm
Suport	PSC 63

Normă pentru suport	ISO 26623-2
Răcire interioară	da
Tip produs	Portsculă