

Garant**eco portsculă diagonală 45°, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm**

Date comandă

Numărul de comandă	318857 25
GTIN	4045197893338
Clasa articolului	31G

Descriere

Execuție:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

GARANT – Optimizarea durabilității, suprafețe mai bune, siguranță mai mare de proces și creșterea productivității datorită GARANT eco.

Aplicație:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolț de pretensionare PSC la cerere. Inclusiv portplăcuță străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.

Descriere tehnică

Deplasare a axei vârfului f	12,7 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø exterior D	94 mm
Pentru fixare pătrată	25 mm
B	40 mm
Suport	PSC 63
Normă pentru suport	ISO 26623-2

Răcire interioară

da

Tip produs

Portsculă