

Garant**Suport longitudinal eco BMT, BMT: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	319884 40
GTIN	4045197877338
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune. Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Recomandat și pentru suporturi capete revolver rotative convenționale.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Descriere tehnică

h_1	20 mm
L_1	70 mm
L_2	62 mm
x	70 mm

Mașini recomandate	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
b_2	65 mm
h_2	78 mm
Tip produs	Portcuțit