

Garant**Suport transversal eco BMT, BMT: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	319886 40
GTIN	4045197877383
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune. Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Recomandat și pentru suporturi capete revolver rotative convenționale.

Aplicație:

În special pentru prelucrare plană și interioară.

Descriere tehnică

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm

Mașini recomandate	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Tip produs	Portcuțit