

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizat la vibrații, SK 40,
Filet M × lungime L1: M10X100****Date comandă**

Numărul de comandă	301307 M10X100
GTIN	4045197889317
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

L ₂	5 mm
Lungime utilă L ₁	100 mm
Filet M	M10×100
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	10,5 mm
Ø exterior D	32 mm
Ø D ₂	18 mm
Lungime activă dimensiune A	119 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40