

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizat la vibrații, SK 40,  
Filet M × lungime L1: M10X150****Date comandă**

Numărul de comandă	301307 M10X150
GTIN	4045197889324
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă conică.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø găurii D <sub>1</sub> toleranță IT6	10,5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	150 mm
Lungime activă dimensiune A	169 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Filet M	M10×150
Ø exterior D	36,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40