

Garant

Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizarea vibrațiilor, formă conică, HSK-A 63, Filet M × lungime L1: M10X150

**Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 307037 M10X150 |
| GTIN | 4045197905116 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff. Formă constructivă conică. **Miez cu aparat de măsurare a oscilațiilor, suport cu amortizor de vibrații.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301342, reducție Cod 301344, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------|
| Filet M | M10×150 |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 150 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 176 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø exterior D | 36,5 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ø găurii D ₁ | 10,5 mm |
| Suport | HSK-A 63 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Oscilație | Amortizat |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |