

Garant

Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizarea vibrațiilor, formă conică, HSK-A 63, Filet M × lungime L1: M12X100

**Date comandă**

Numărul de comandă	307037 M12X100
GTIN	4045197905123
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff. Formă constructivă conică. **Miez cu aparat de măsurare a oscilațiilor, suport cu amortizor de vibrații.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 301342, reducție Cod 301344, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	100 mm
Filet M	M12×100
Ø găurii D ₁	12,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	33 mm
Lungime activă dimensiune A	126 mm

L ₂	5 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare