

**Garant**

**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet amortizarea vibrațiilor, formă conică, HSK-A 63, Filet M × lungime L1: M12X150**

**Date comandă**

Numărul de comandă	307037 M12X150
GTIN	4045197905130
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff. Formă constructivă conică. **Miez cu aparat de măsurare a oscilațiilor, suport cu amortizor de vibrații.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 301342, reducție Cod 301344, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374 – 301379 și 301361 – 301368.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Lungime activă dimensiune A	176 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	150 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	12,5 mm
Filet M	M12×150
Ø exterior D	40 mm

L <sub>2</sub>	5 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare