

STARCKE®**Hârtie de șlefuit (SiC) rezistentă la apă Matador, 230×280 mm, Granulație: 150****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 557500 150 |
| GTIN | 4002748308772 |
| Clasa articolului | 56Z |

Descriere**Execuție:**

Hârtie din latex foarte rezistentă și flexibilă, acoperită uniform cu **carbură de siliciu (SiC)**. Granulație cu aderență bună, putere de șlefuire mare și durabilitate ridicată.

Dimensiunea foii 230×280 mm.

Aplicație:

Mai ales pentru șlefuirea în construcția de caroserii, în ateliere de reparații și vopsitorii, pentru șlefuirea fină a suprafețelor lăcuite sau chituite.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Grad de finețe | mediu |
| Granulație | 150 |
| Denumirea producătorului | 911 C |
| Serie | Matador |
| Material abraziv | Carbid de siliciu |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Lățimea foii abrazive | 280 mm |
| Lungimea foii abrazive | 230 mm |
| Caracteristici nume produs | 230×280 mm |

Tip produs

Hârtie abrazivă

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bloc de șlefuit din cauciuc | 557600 |
| Piatră de ascuțire din oțel | 556950 |