

**STARCKE®****Disc abraziv cu scai din hârtie (A), Ø 125 mm, Granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	567715 180
GTIN	4002748776939
Clasa articolului	56Z

**Descriere****Execuție:**

Hârtie de șlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulație 240 – 400, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulației de corindon, tratată special **(A)**.

**Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai)** și are autoaderență pe **discuri de șlefuire cu scai** de ex. **Cod 567760**. Pentru înlocuirea rapidă a discului.

**Aplicație:**

Pe **polizoare unghiulare** respectiv șlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru **40 m/s**.

**Utilizare universală** pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

**Notă:**

Bloc de șlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultați Cod 567857 Ref. 125 și Ref. 150. Discuri cu scai din material neșesut, consultați Cod 566902 – 566950. Sistem de șlefuit de dimensiuni mici Ø 50 mm și Ø 75 mm, consultați Cod 554005 și următoarele.

**Descriere tehnică**

Granulație	180
Ø discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	540 FK
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc de lustruire cu scai,M14 Ø exterior 125 mm	567762 125
Suport pentru șlefuire manuală cu prindere cu scai Recomandat pentru Ø discuri 125 mm	567857 125
Disc abraziv cu scai,M14 Ø exterior 125 mm	567760 125