

**Pânză abrazivă (A) albastră, normală KK 24, 230×280 mm, Granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	556800 180
GTIN	4018875000823
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.

Tip **VSM KK 24: Țesătură albastră, pânză abrazivă la preț avantajos** pentru solicitare normală.

Aplicație:

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Granulație	180
Denumirea producătorului	KK 24
Serie	KK24
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Lățimea foii abrazive	280 mm
Lungimea foii abrazive	230 mm

Caracteristici nume produs	230×280 mm
Tip produs	Pânză abrazivă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Piatră de ascuțire din oțel	556950
Bloc de șlefuit din cauciuc	557600