



## Pânză abrazivă (A) maro, foarte flexibilă KK 114 F, 230×280 mm, Granulație: 240



### Date comandă

Numărul de comandă	556900 240
GTIN	4018875000465
Clasa articolului	56V

### Descriere

#### Execuție:

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. <strong>Dimensiune foaie 230×280 mm.</strong>

Tip **VSM KK 114 F: Țesătură maro, pentru o solicitare extrem de mare**. Acest tip este deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol și poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.

#### Aplicație:

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

### Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Granulație	240
Denumirea producătorului	KK 114 F
Serie	KK114F
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A

Lățimea foii abrazive	280 mm
Lungimea foii abrazive	230 mm
Caracteristici nume produs	230×280 mm
Tip produs	Pânză abrazivă

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Piatră de ascuțire din oțel	556950
Bloc de șlefuit din cauciuc	557600