



Pânză abrazivă (A) maro, foarte flexibilă KK 114 F, 230×280 mm, Granulație: 320



Date comandă

Numărul de comandă	556900 320
GTIN	4018875000489
Clasa articolului	56V

Descriere

Execuție:

Țesătură de bumbac deasă, robustă și **foarte flexibilă** (rezistentă la ulei și petrol) acoperită uniform cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.

Tip **VSM KK 114 F: Țesătură maro, pentru o solicitare extrem de mare.** Acest tip este deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol și poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.

Aplicație:

Aplicabil universal, în principal pentru șlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descriere tehnică

Granulație	320
Grad de finețe	foarte fin
Denumirea producătorului	KK 114 F
Serie	KK114F
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A

Lățimea foii abrazive	280 mm
Lungimea foii abrazive	230 mm
Caracteristici nume produs	230×280 mm
Tip produs	Pânză abrazivă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Bloc de șlefuit din cauciuc	557600
Piatră de ascuțire din oțel	556950